



# Ronde cilinder ESAG-63- -P

Artikelnummer: 183278

FESTO

Afsluitdeksel met draadtap.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 1 ... 250 mm   |
| Zuigerdiameter                                  | 63 mm  |
| Demping   | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden  |
| Werkdruk  | 1,5 ... 10 bar   |
| Werking   | enkelwerkend<br>drukkend                               |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2  |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 1.706 N  |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                  | 43,9 g   |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                      | 1.538 g  |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag              | 24,8 g   |
| Pneumatische aansluiting                        | G3/4   |
| Informatie materiaal deksel                     | aluminumlegering                                       |
| Informatie materiaal dichtingen                 | NBR<br>TPE-U(PU)                                       |
| Informatie materiaal behuizing                  | hooggelegeerd staal roestvrij                          |
| Informatie materiaal zuigerstang                | hooggelegeerd staal                                    |