


Ronde cilinder ESAS-63- -P

Artikelnummer: 183279

FESTO

Afsluitdeksel met zwaailager.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 1 ... 250 mm |
| Zuigerdiameter | 63 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werkdruk | 1,5 ... 10 bar |
| Werking | enkelwerkend drukkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 1.706 N |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 43,9 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 1.538 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 24,8 g |
| Pneumatische aansluiting | G3/4 |
| Informatie materiaal deksel | aluminumlegering |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Informatie materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Informatie materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |