



Compactcilinder ADVU-20-10-P-A-CT

Artikelnummer: 183364

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),
zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	1 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,14 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	141 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	188 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	20 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	23 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	149 g
Massatoeslag per 10 mm slag	6 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie flensschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering