



Compactcilinder ADVUL-40-20-P-A-CT

Artikelnummer: 183411

FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Korteslagcilinder met een door een juk en geleidestang niet-roterende zuigerstang en een sensorgleuf voor de bevestiging van een magnetisch bediende naderingsschakelaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 20 mm |
| Zuigerdiameter | 40 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Zuigerstangeinde | Inwendige schroefdraad |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | eenzijdige zuigerstangen |
| Borging tegen rotatie/geleiding | Geleidingsstang met juk |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0,52 J |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 686 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 754 N |
| Soort bevestiging | met accessoires naar keuze: met doorgaande boring |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie flensschroef | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dynamische dichtingen | TPE-U(PU) NBR |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal |
| Materiaal - informatie cilinderbuis | aluminum kneedlegering |