


Vacuümmeter VAM-63-V1/0-1/4-CT

Artikelnummer: 183522

FESTO

met aanduiding in bar en psi.
Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale grootte manometer	63
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Gebaseerd op norm	DIN EN 837-1
Soort dichting op de draadplug	deklaag
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	DIN EN 837-1
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Meetgebied [bar]	-1 ... 0 bar
Meetgebied [psi]	-14,5 ... 0 psi
Schaalverdeling	Dubbele schaalindeling bar (buiten) inch hg (binnen) / psi (binnen)
Werkdruk	-1 ... 0 bar
Bedrijfsmedium	gedroogde, gefilterde en geoliede perslucht Vacuüm
Factor constante belasting	0,75
Factor wisselbelasting	0,66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP43
Omgevingstemperatuur	-40 ... 60 °C
Productgewicht	112 g
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Soort bevestiging	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - informatie draadplug	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie kijkvenster	PC