


Compactcilinder ADVU-5"- -P-A


Artikelnummer: 183630

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),
zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,04 ... 16 "
Zuigerdiameter	5"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Werkdruk	7,3 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	6.881 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	7.363 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	1.317 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	63 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	3.426 g
Massatoeslag per 10 mm slag	59 g
Pneumatische aansluiting	NPT1/4-18
Werkdruk [psi]	7,3 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering