


# insteekschroefkoppeling QS-1/2-3/8-I-U-M

Artikelnummer: 183747

FESTO

Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                  |
|--|---|
| Grootte  | Standaard                               |
| Nominale diameter                                | 0,287 "                                 |
| Soort dichting op de inschroeftap                | coating                                 |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig                             |
| Design   | Rechte vorm                             |
| Aantal stuks per verpakking                      | 1                                       |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)            |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa                        |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 10 bar                        |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi                     |
| Maritieme classificatie                          | zie certificaat                         |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand              |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Omgevingstemperatuur                             | 0 ... 60 °C                             |
| Productgewicht                                   | 1,693 oz                                |
| Soort bevestiging                                | Binnenzeskant SW7                       |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad R1/2            |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 3/8"          |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                           |
| Kleur van de demontagering                       | grijs                                   |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                            |
| Materiaal behuizing                              | Messing<br>vernikkeld                   |
| Materiaal losring                                | POM                                     |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                     |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij           |