

manometer MA-23-16-R1/8

Artikelnummer: 183898

FESTO

met aanduiding in bar en psi.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afreesbereik [bar]	0 ... 16 bar
Weergavebereik	0 ... 232 psi
Nominale grootte manometer	23
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1,6 MPa
Werkdruk	0 ... 16 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 232 psi
Factor wisselbelasting	0,6
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsgraad	IP44
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/8
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal scherm	PC
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	27 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof
Schaalverdeling	Dubbele schaalindeling bar (buiten) psi (binnen)