



Magneetventiel MGTBH-5/2K-FR-NA

Artikelnummer: 183978
Einde productie

FESTO

met NAMUR-gatenpatroon volgens VDE/VDI 3845.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	5/2 monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	44,5 mm
normaal nominaal debiet	400 l/min
Werkdruk	2 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Nominale diameter	8 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handbediening	met vergrendeling
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	omkeerbaar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
b-waarde	0,25
C-waarde	3 l/sbar
Schakeltijd uit	90 ms
Schakeltijd in	20 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Elektrische aansluiting	Contactdoos Schroefklem M20x1,5
Aansluiting luchtopening	intern
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Informatie materiaal dichtingen	NBR