



# ventiel voor paneelinbouw SV/O-3-PK-3X2

Artikelnummer: 184135

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2x3/2 gesloten monostabiel
normaal nominaal debiet	70 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	2,5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	34 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Materiaal dichtingen	NBR