



# klemmodule EV-50-5

Artikelnummer: 184858

FESTO

met terugbrengfunctie



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde                                  |
|------------------------------------|---|
| Slag                               | 5 mm                                    |
| Klemoppervlakte                    | Ø 50                                    |
| Inbouwpositie                      | willekeurig                             |
| Werking                            | enkelwerkend                            |
| Bedrijfsdruk Mpa                   | ≤ 0,6 MPa                               |
| Werkdruk                           | ≤ 6 bar                                 |
| Bedrijfsdruk                       | ≤ 87 psi                                |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| RSBP-classificatie volgens CD-0033 | F5                                      |
| Omgevingstemperatuur               | -10 ... 40 °C                           |
| Productgewicht                     | 68 g                                    |
| Soort bevestiging                  | met doorgangsboring                     |
| Pneumatische aansluiting           | M3                                      |
| Materiaal behuizing                | gespuitgiet aluminium                   |
| Materiaal membraan                 | TPE-U(PU)                               |