


# contrastekker FBSD-GD-7

Artikelnummer: 18497

FESTO

voor veldbusaansluiting aan ventiel- en installatie-eilanden



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde  |
|--|---|
| Gebaseerd op norm                          | EN 61076-2-101<br>EN 61984                                |
| Soort bevestiging                          | met wartelmoer  |
| Inbouwpositie                              | willekeurig   |
| Productgewicht                             | 28 g  |
| Elektrische aansluiting                    | Vorm A<br>M12x1<br>4-polig<br>Stekker recht / schroefklem |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                 | ≤ 250 V   |
| Bedrijfsspanningsbereik AC                 | ≤ 250 V   |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt      | 4 A   |
| Stootspanningsweerstand                    | 2,5 kV  |
| Kabelschroefkoppeling                      | Pg7   |
| Toegelaten kabeldiameter                   | 4 ... 6 mm  |
| Aansluitingdoorsnede                       | 0,75 mm <sup>2</sup>                                      |
| Beschermingsgraad                          | IP67  |
| Omgevingstemperatuur                       | -40 ... 85 °C   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning                        |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform  |
| Vervuilingsgraad                           | 3   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 1 - lage corrosieweerstand                                |
| Informatie materiaal behuizing             | PA-versterkt  |
| Kleur behuizing                            | zwart   |
| Informatie materiaal wartelmoer            | Gespuitsgiet zink<br>vernikkeld                           |
| Informatie materiaal insteekcontact        | brons<br>Gecoat met wit brons                             |