

Ronde cilinder CRDSNU-5/8"- -P-A


Artikelnummer: 185381

FESTO

corrosiebestendig, volgens DIN ISO 6432, voor positiedetectie, in combi-uitvoering met elastische eindpositiedemping.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Exemplary representation

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,4 ... 8 "
Zuigerdiameter	5/8"
Gebaseerd op norm	ISO 6432
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	104 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	121 N
Pneumatische aansluiting	UNF5-44
Informatie materiaal deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij