

# Ronde cilinder CRDSW-1 1/4"- -P-A


Artikelnummer: 185384

FESTO

corrosiebestendig voor positiedetectie, in combi-uitvoering. Met elastische eindpositiedemping.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Exemplary representation

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,4 ... 20 "
Zuigerdiameter	1 1/4"
Gebaseerd op norm	ISO 6431
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	0,6 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	415 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	483 N
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27
Informatie materiaal deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij