

Ronde cilinder CRDG-1 5/8"- -P-A


Artikelnummer: 185393

FESTO

corrosiebestendig
voor contactloze positiebepaling, met elastische eindslagbuffering.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,4 ... 20 "
Zuigerdiameter	1 5/8"
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden (P)
Werkdruk	0,6 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	633 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	754 N
Pneumatische aansluiting	NPT1/4-18
Materiaal - informatie deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij