


# trekstangcilinder CRDNG-1 5/8"- -PPV-A-S6

Artikelnummer: 185408

FESTO

corrosiebestendig, warmtebestendig tot 120 °C. volgens ISO 15552, NF E 49 003.1 en UNI 10 290, voor positiedetectie. Met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 2.000 mm   |
| Zuigerdiameter                                  | 1 5/8"   |
| Gebaseerd op norm                               | ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Demping   | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar                    |
| Zuigerstangeinde                                | Uitwendige schroefdraad  |
| Werkdruk  | 0,6 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)                   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand                                   |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 120 °C   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop        | 633 N  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 754 N  |
| Pneumatische aansluiting                        | 1/4 NPT  |
| Materiaal deksel                                | gegoten roestvrij staal  |
| Materiaal dichtingen                            | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Materiaal behuizing                             | hooggelegeerd staal roestvrij  |
| Materiaal zuigerstang                           | hooggelegeerd staal roestvrij  |