


contrastekker SEA-M12-4WD-PG7

Artikelnummer: 185498

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Soort bevestiging	met wartelmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	30 g
Elektrische aansluiting	Vorm A M12x1 4-polig Haakse contactdoos / schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	4 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Toegelaten kabeldiameter	4 ... 6 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Informatie materiaal behuizing	PBT
Kleur behuizing	zwart
Informatie materiaal wartelmoer	Gespuitsgiet zink vernikkeld
Informatie materiaal insteekcontact	Messing Gecoat met wit brons