

aansluitkabel KM12-M12-GSWD-1-4

Artikelnummer: 185499

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 75 V
Stroombelastbaarheid	3,8 A
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Productgewicht	66 g
Elektrische aansluiting	Kabel 4-aderig Rechte stekker / haakse contactdoos M12x1 / M12x1 4-polig / 4-polig
Kabelmontage	4x0,34
Kabellengte	1 m
Soort bevestiging	inschroefbaar
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)