

Adsorptiedroger LDF-H2-N1/4-24

Artikelnummer: 185676

FESTO

voor droge en schone perslucht.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	verticaal
Reservoirbescherming	Metalen beschermkap
Ingangsdruk 1	4 ... 10,5 bar
atmosferisch dauwpunt	-40 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht
CE-Zeichen (zie Konformitätserklärung)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Mediumtemperatuur	2 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	2 ... 50 °C
Productgewicht	6.500 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitsgiet zink