

# verzorgingseenheid LFR-1/4-D-MINI-KB-A

Artikelnummer: 185722



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel en aftakingsmodule, met bevestigingsbeugels.

Met automatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensataaftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule Inschakelventiel Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,2 bar
normaal nominaal debiet	1.050 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:~:] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.000 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal behuizing	Gespuutgiet zink
Materiaal schaal	PC