


Multipoolcontactdoos IMP2-SD-26-V

Artikelnummer: 18664

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	13,5 ... 15 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	7,5 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-40 ... 125 °C
Productgewicht	96 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos 26-polig
Kabelschroefkoppeling	Pg16
Stekker codering	N - voor ventielen
Soort bevestiging	met wartelmoer
Informatie materiaal dichtingen	CR licht- en oliebestendig
Informatie materiaal behuizing	Koperlegering vernikkeld
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering vergulde