


# geleidingscilinder DFP-32-250-PPV-A

Artikelnummer: 186747

Einde productie

FESTO

met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie (magneet).  
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	250 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Max. snelheid	1,5 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	364 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	483 N
Te verplaatsen massa	678 g
Productgewicht	1.914 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Material cover	aluminumlegering
Material seals	NBR
Material housing	aluminumlegering
Material piston rod	Affineerstaal