

geleidingscilinder DFP-10-25-P-A-S2



Artikelnummer: 186765

Einde productie

FESTO

met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie (magneet),
met doorlopende zuigerstang.

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	25 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Doorlopende zuigerstang
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Max. snelheid	0,8 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,05 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	31 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	31 N
Te verplaatsen massa	35 g
Productgewicht	124 g
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Material cover	aluminiumlegering
Material seals	NBR
Material housing	aluminiumlegering
Material piston rod	Affineerstaal