

geleidingscilinder DFP-32-80-PPV-A-S2

Artikelnummer: 186779

Einde productie

FESTO

met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie (magneet), met doorlopende zuigerstang.

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	80 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Doorlopende zuigerstang
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Max. snelheid	1,5 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	364 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	364 N
Te verplaatsen massa	551 g
Productgewicht	1.439 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Material cover	aluminiumlegering
Material seals	NBR
Material housing	aluminiumlegering
Material piston rod	Affineerstaal