

# geleidingscilinder DFP-50-250-PPV-A-S2

Artikelnummer: 186789

Einde productie

FESTO

met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie (magneet),  
met doorlopende zuigerstang.

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	250 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Doorlopende zuigerstang
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Max. snelheid	1 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	22 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	884 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	884 N
Te verplaatsen massa	2.724 g
Productgewicht	5.377 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Material cover	aluminiumlegering
Material seals	NBR
Material housing	aluminiumlegering
Material piston rod	Affineerstaal