


duoleiding KM12-DUO-M8-GDWD

Artikelnummer: 18688

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 75 V
Stroombelastbaarheid	2,8 A
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Productgewicht	61 g
Elektrische aansluiting	Rechte stekker / rechte contactdoos M12x1 / M8 4-polig / 3-polig
Kabelmontage	2x(3x0,25)
Kabeldiameter	4,5 mm
Kabellengte	0,6 m
Soort bevestiging	met doorgangsboring met schroefdraadstekker met wartelmoer
Informatie materiaal wartelmoer	Messing vernikkeld
Informatie materiaal behuizing	PUR
Informatie materiaal kabelmantel	PUR
Informatie materiaal insteekcontact	Messing verguld