


Stiftadapter SIE-GA

Artikelnummer: 18780

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Bedrijfsspanningsbereik AC	250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	250 V
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Acceptable current load at 40°C	4 A
Vervuilingsgraad	3
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Max. tightening torque for locking	0,6 Nm
Productgewicht	23,5 g
Elektrische aansluiting	4-polig Vorm A M12x1 Stekker recht
Soort bevestiging	met wartelmoer
Materiaal - informatie dopmoer	messing vernikkeld
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaalinformatie insteekcontact	Messing vernikkeld en verguld