

Ascontroller SPC200/P05

Artikelnummer: 187813

FESTO

voor max. 4 pneumatische assen, met PROFIBUS DP-aansluiting



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Samenstelling toestel | Basiseenheid voor 4 plug-in modules Spanningsvoeding Seriële interface Subcontroller PROFIBUS-interface |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Duurschokweerstand volgens DIN/EC 68 deel 2-82 | getest volgens scherpptegraad 2 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % niet condenserend |
| Beschermingsgraad | IP20 volgens IEC 60529 |
| Tribestendig volgens DIN/EC 68 deel 2-6 | getest volgens scherpptegraad 1 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |