

lineaire aandrijving SLG-18- -

Artikelnummer: 187853

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Slag	100 ... 900 mm
Zuigerdiameter	18 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden YSR: Schokdemper, harde merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Max. aantal tussenposities	4
Meeneemprincipe	vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	trekkend
Werkdruk	1 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	153 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	153 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	30 g
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal deksel	POM
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd