


kabelstekker ASI-SD-FK-M12

Artikelnummer: 18788

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 40 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Productgewicht	16,8 g
Aansluitingdoorsnede	1,5 mm ²
Elektrische aansluiting	5-polig Stekker recht / doordringingstechniek
Soort bevestiging	met wartelmoer
Kleur behuizing	zwart
Informatie materiaal wartelmoer	vernikkeld
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering verguld