

# kortslagcilinder

## AEVC-4-2,5-P


Artikelnummer: 188050

Einde productie

FESTO

[geen positiedetectie.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	2,5 mm
Zuigerdiameter	4 mm
Terugbrengveerkracht bij ingaande zuigerstang	1 N
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	36,25 ... 116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	4,9 N
Te verplaatsen massa	0,15 g
Productgewicht	3 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal dichtingen	HNBR NBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	aluminumlegering geanodiseerd