


Aansluitblok VIGM-04-D-1

Artikelnummer: 18831

FESTO

voor ventieleiland



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------|--|
| Gebaseerd op norm | ISO 5599-2 |
| Max. aantal ventielplaatsen | 1 |
| Werkdruk | -0,9 ... 16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | UL - Recognized (OL) |
| Soort bevestiging aansluitplaat | met doorgaande boring |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/2 |
| Materiaal - informatie aansluitplaat | gespuitsgiet aluminium |