


# Aansluitblok VIGM-04-D-2

Artikelnummer: 18833

FESTO

voor ventieleiland



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	UL - Recognized (OL)
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/4
Pneumatische aansluiting 4	G3/8
Pneumatische aansluiting 5	G3/4
Materiaal - informatie aansluitplaat	gespuitgiet aluminium