

Ronde cilinder DSEU-16-10-P-A-MA

Artikelnummer: 188645

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting axiaal op de cilinderas.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 10 mm |
| Zuigerdiameter | 16 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | persluchtaansluiting axiaal |
| Werkdruk | 1,5 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 104 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 121 N |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 16,2 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 5 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 47,7 g |
| Soort bevestiging | met accessoires |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal - tip | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal - informatie behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |