

Ronde cilinder DSEU-32-40-P-A-MQ

Artikelnummer: 188721

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting haaks op de cilinderas.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	40 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	persluchtaansluiting haaks
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	0 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	415 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	483 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	79,1 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	15,5 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	216,5 g
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal