

vacuümzuiggrijper ESG-40

Artikelnummer: 189175

FESTO

Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Zuignapdiameter	40 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Bijzondere kenmerken	Antistatisch
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan Vacuümaansluiting zijdelings met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensator
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuignapvorm	rond vlak rond diep Rond, extra diep rond, vouwbalg 1,5-voudig rond, vouwbalg 3,5-vaks
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-30 ... 200 °C
Vacuümaansluiting	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan®