


# vacuümzuignaphouder ESH-HA-1-PK

Artikelnummer: 189194

FESTO

zonder hoogtecompensatie, vacuümaansluiting aan bovenkant,  
bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	0,09 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	3 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	Diameter 3 mm
Vacuümaansluiting	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal