


# vacuümzuignaphouder ESH-HA-4-QS

Artikelnummer: 189199

FESTO

zonder hoogtecompensatie, vacuümaansluiting aan bovenkant,  
bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	0,719 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	30 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	M6
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal