


vacuümzuignaphouder ESH-HA-6-G

Artikelnummer: 189202

FESTO

zonder hoogtecompensatie, vacuümaansluiting aan bovenkant,
bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	7,234 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan
Toekenning zuignaphouder	Grootte 6
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	200 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	M20x2
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal