


vacuümzuignaphouder ESH-HB-1-PK

Artikelnummer: 189204

FESTO

zonder hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	0,108 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijdelings
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	4 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Zuignapbevestiging	Diameter 3 mm
Vacuümaansluiting	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal