


# vacuümzuignaphouder ESH-HB-2-QS

Artikelnummer: 189205

FESTO

zonder hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	0,418 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijdelings
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	13 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Zuignapbevestiging	Diameter 4 mm
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal