


vacuümzuignaphouder ESH-HB-5-G

Artikelnummer: 189211

FESTO

zonder hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	1,921 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijdelings
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	91 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Zuignapbevestiging	M10
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal