


# vacuümzuignaphouder ESH-HC-5-G

Artikelnummer: 189221

FESTO

met hoogtecompensatie, vacuümaansluiting aan bovenkant,  
bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10 mm
Volume	3,327 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	112 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	M10
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal