

# vacuümzuignaphouder ESH-HCL-1-QS

Artikelnummer: 189223

FESTO

met lange hoogtecompensatie, vacuümaansluiting aan bovenkant,  
bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10 mm
Volume	0,489 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	20 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	Diameter 3 mm
Vacuümaansluiting	QS-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegerd staal