

vacuümzuignaphouder ESH-HCL-1-PK

Artikelnummer: 189224

FESTO

met lange hoogtecompensatie, vacuümaansluiting aan bovenkant, bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Hoogtecompensatie zuignaphouder | 10 mm |
| Volume | 0,36 cm ³ |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Constructieve opbouw | Vacuümaansluiting bovenaan met hoogtecompensatie |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 1 |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 19 g |
| Soort bevestiging | met contraoer |
| Zuignapbevestiging | Diameter 3 mm |
| Vacuümaansluiting | PK-3 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR Staal |
| Materiaal houder | Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal |