


vacuümzuignaphouder ESH-HD-3-PK

Artikelnummer: 189238

FESTO

met hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting, bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	6 mm
Volume	0,343 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijdelings met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 3
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	44 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	M4
Vacuümaansluiting	PK-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal