


vacuümzuignaphouder ESH-HD-4-QS

Artikelnummer: 189239

FESTO

met hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting, bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Hoogtecompensatie zuignaphouder | 6 mm |
| Volume | 0,678 cm ³ |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Constructieve opbouw | Vacuümaansluiting zijdelings met hoogtecompensatie |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 4 |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Productgewicht | 45 g |
| Soort bevestiging | met contraoer |
| Zuignapbevestiging | M6 |
| Vacuümaansluiting | QS-6 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR Staal |
| Materiaal houder | Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal |