


# vacuümzuignaphouder ESH-HE-5-G1/4

Artikelnummer: 189257

FESTO

zonder hoogtecompensatie, voor direct inschroeven.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	7 mm
Volume	1,227 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	24 g
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad via vacuümaansluiting
Zuignapbevestiging	M10
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	aluminiumlegering NBR POM Staal
Materiaal houder	Affineerstaal