

vacuümzuiger ESS-4-SU

Artikelnummer: 189270

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------------|---|
| Min. werkstukradius R | 10 mm |
| Nominale diameter | 1,2 mm |
| Zuignapdiameter | 4 mm |
| Zuignapvolume | 0,008 cm ³ |
| Geschikt voor uitwerpimpuls | ≤ 4 bar |
| Aansluitpositie | boven |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 1 |
| Zuignapvorm | rond vlak |
| Bedrijfsdruk Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,775 ... 0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -70 kPa |
| Nominale werkdruk | -0,7 bar |
| Nominale bedrijfsdruk (psi) | -10,15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 0,46 N |
| Laterale kracht bij nominale werkdruk | 0,5 N |
| Productgewicht | 0,1 g |
| Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
| Vacuümaansluiting | Buitendiameter 3 mm |
| Kleur | blauw |
| Shore-hardheid | 60 +/- 5 |
| Materiaal inschroeftap | messing vernikkeld |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | PUR |