


vacuümzuiger ESS-8-SNA

Artikelnummer: 189283

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Min. werkstukradius R	20 mm
Nominale diameter	2 mm
Zuignapdiameter	8 mm
Zuignapvolume	0,03 cm ³
Geschikt voor uitwerpimpuls	≤ 4 bar
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Bijzondere kenmerken	Antistatisch
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Zuignapvorm	rond vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Oppervlakteweerstand	≤ 0,000 MOhm
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	2,3 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	4 N
Productgewicht	0,2 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Binnendiameter 4 mm
Kleur	zwartwitpunt
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	BR